

# apolo MEA

 Made in Germany



**IPL 60**



**IPL 95**



## Isolatsioonitüübel *IPL 60 ja IPL 95*

Kiire, funktsionaalne, vastupidav



## Profiil

<b>Sobivad ehitusmaterjalid</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väline termoisolatsioon</li> <li>• Komposiitsüsteemid</li> <li>• Kõvad vahtplaadid</li> <li>• Puitkiust isolatsiooniplaat (eelpuurimine: 8 mm plaadile IPL60, 13 mm plaadile IPL95)</li> <li>• Polüstüreenplaadid</li> <li>• Herakliithi plaadid</li> </ul>		
<b>Tüüpilised kasutusala</b>	<p>Lambid (IPL 60/IPL95)</p>	<p>Märgid (IPL 60)</p>	<p>Seinaühendusprofiilid (IPL 60)</p>	<p>Vihmaveetorud (IPL95)</p>
<b>Paigaldamine IPL 60</b>	<p>1. Lükake IPL kergelt sisse</p>	<p>2. Keerake IPL sisse, ärge puurige ette*</p>	<p>3. Keerake kruvi IPL-i</p>	<p>4. Paigaldatud</p>
<b>Paigaldamine IPL 95</b>	<p>1. Sisestage kruvi padrunisse</p>	<p>2. Keerake IPL sisse, ärge puurige ette*</p>	<p>3. Keerake ripp-polt IPL-i</p>	<p>4. Paigaldatud</p>

\* Soovitus: isolatsioonitüübi krae pärast silikooni paigaldamist / akrüül takistab vee sissetungimist isolatsioonimaterjali.

## Eelised



Otsene kinnitamine isolatsioonimaterjali  
 ▶ Termosilda ei teki

Materjal: nailon  
 ▶ Vananemis- ja ilmastikukindel  
 ▶ Ülevärvitav

Terav lõikeots ja tugev nailon

- ▶ Ettepuurimine pole vajalik ka paksu krohvikihhi (max 7 mm) korral
- ▶ Sästab aega; muid tööriistu pole vaja
- ▶ Kiire, nõuab vähem jõudu

Tüübi pikkus IPL 60: 58 mm  
 IPL 95: 97 mm

- ▶ Suurele koormusele
- ▶ Kasutatakse tänapäevaste tavalistele isolatsioonipaksustega

Värv valge, poolläbipaistev  
 ▶ Hea väljanägemine

IPL 60 paigaldamine Duo-Bitiga

- ▶ Tera pole vaja vahetada
- ▶ Sästab aega ja raha
- ▶ PZ2/TX40, TX20/TX40 ja TX25/TX40



## Profiil

### IPL 60

Soovitatav koormus (PS15, PS20): 50 N (5 kg)

Kruvi sisenemine tüüblisse IPL 60: min 30 mm, max 50 mm

### IPL 95

Soovitatav koormus (PS15, PS20): 100 N (10 kg)

Kruvi sisenemine tüüblisse IPL 95: min 40 mm, max 80 mm

## Sortiment

Tüüp	Art-nr	Mõõtmed [mm]	IPL-tüübi süvend	Kruvi ø [mm]	Kruvi pikkus [mm]	Karp / väline papp [tk]
IPL 60	960IPL	ø 25 x 58	TX 40	4,5-5,0	30 + kinnituse paksus	25/300
IPL 95	995IPL	ø 32 x 95	SW 13	8, 10, M8	40 + kinnituse paksus	25/200
IPL 60 Blister	560IPL4	ø 25 x 58	TX 40	4,5-5,0	30 + kinnituse paksus	4 Blisteri kohta
IPL 60 Blister	560IPLPZ4	ø 25 x 58	TX 40	4,5 x 40	30 + kinnituse paksus	4+4 Blisteri kohta
IPL 95 Blister	595IPL2	ø 32 x 95	SW 13	8, 10, M8	40 + kinnituse paksus	2 Blisteri kohta
TX20/TX40	7DTX20TX40	1/4 tolli x 43	-	-	-	2 tera Blisteri kohta
TX25/TX40	7DTX25TX40	1/4 tolli x 43	-	-	-	2 tera Blisteri kohta
PZ2/TX40	7DPZ2TX40	1/4 tolli x 43	-	-	-	2 tera Blisteri kohta

IPL 60: Soovitatav on paigaldamine Duo-Biti teradega  
 IPL 95: sh 1x kruvi **M8 x 30** paigaldusvahendina

